



KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, Ø DC: 26,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	235502 26,5
GTIN	4047109026926
Árucikk kategória	24P

Leírás

Kivitel:

Kombinált szárral.

- Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
- A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

Felhasználás:

- Álló és forgó alkalmazás.
- Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútós öntés, megszakított felület).
- ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520 – 236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	81 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOEX 07T308 23-..
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Szár Ø D _s	32 mm
Szárhossz L _s	60 mm
Sorozat	KUB Quatron®

Névleges Ø D	26,5
Teljes hossz L	165 mm
Kinyúlási hossz L _A	105 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP1	239652 8IP1