

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 15,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235505 15,5
GTIN	4047109025967
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****ABS® szárral.****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:Csak **stabil** gépen való használatra.**Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig** lehetséges, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel.A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Váltólapka ISO kód	SOEX 050204 13-..
Váltólapka csavar készlet	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Hasznos hossz L_1	48 mm
Vágóélek száma Z	1
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges $\varnothing D$	15.5

Teljes hossz L	114 mm
Kinyúlási hossz L _A	83 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	domború
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1	239652 6IP1