

**KOMET® befogó, SK 50, ABS® Ø d: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239002 100
GTIN	4047109045224
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

- Form AD/B
- A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 8000 1/percnél.
- Belső hűtőfolyadék ellátással.

Szabvány:**DIN 69871****Tartalom:****Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.****Figyelem:**

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz A	115 mm
Kiálló hossz L ₁	95 mm
ABS® szár Ø D _s	100 mm
Befogó	SK 50
Szár	ABS
Befogó szabvány	DIN 69871
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
belső hűtés	igen
Termék fajtája	ABS befogó