

 KOMET**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, Ø DC: 43mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235502 43
GTIN	4047109026544
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****Kombinált szárral.**

- Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
- A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

**Felhasználás:**

- Álló és forgó alkalmazás.
- Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútós öntés, megszakított felület).
- ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520 – 236576 sz. váltólapkákkal.

**Tartalom:**

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOEX 120508 44-..
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	129 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 20IP (6,3 Nm)
Szárhossz L <sub>s</sub>	60 mm
Sorozat	KUB Quatron®

Névleges Ø D	43
Teljes hossz L	228 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	168 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP	239652 20IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600