



## KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, Ø DC: 22mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 235502 22     |
| GTIN              | 4047109024434 |
| Árucikk kategória | 24P           |

### Leírás

#### Kivitel:

#### Kombinált szárral.

- Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
- A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

#### Felhasználás:

- Álló és forgó alkalmazás.
- Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútós öntés, megszakított felület).
- ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520 – 236576 sz. váltólapkákkal.

#### Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

#### Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Vágóélek száma Z             | 1                    |
| Váltólapka csavar készlet    | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Szár Ø D <sub>s</sub>        | 25 mm                |
| Hasznos hossz L <sub>1</sub> | 66 mm                |
| Váltólapka ISO kód           | SOEX 07T308 23-..    |
| Szárhossz L <sub>s</sub>     | 56 mm                |
| Sorozat                      | KUB Quatron®         |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Névleges Ø D                       | 22                    |
| Teljes hossz L                     | 146 mm                |
| Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>     | 90 mm                 |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D                   |
| Szár                               | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Fúrési felhasználás                | Központfúrás          |
| Fúrési felhasználás                | Átfúrás               |
| Fúrési felhasználás                | domború               |
| Fúrési felhasználás                | Keresztirányú fúrás   |
| Fúrési felhasználás                | Kötegfúrás            |
| Fúrési felhasználás                | Üreg fúrása           |
| Fúrési felhasználás                | Ferde kilépés         |
| Fúrési felhasználás                | Ferde megfúrás        |
| belső hűtés                        | igen                  |
| Termék fajtája                     | Váltólapkás fúró      |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP  |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP1          | 239652 8IP1 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm  | 211750 1,3  |