

 **KOMET****KOMET® cserélhető híd M03Speed-hez, Ø Dmin: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238372 100
GTIN	4047109073784
Árucikk kategória	24I

Műszaki leírás

Lapkatartó betét	238374 100-166
Legkisebb Ø D _{min}	100
Késél kör Ø D2 előre megmunkálás	85 mm
Magasság H	26 mm
Maximális fordulatszám	11500 min ⁻¹
Durva állítási út S	15 mm
Orsótartomány Ø	100 - 130 mm
Finomállítású fej	238370 100
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET® lapkatartó betét 90°, M03Speed-hezElőre
Alkalmazható M03 mérethez 100-166

238374 100-166

KOMET® M03Speed finomállítású fej Ø Dmin 100 mm

238370 100