

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, Ø DC: 22,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235505 22,5
GTIN	4047109026070
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****ABS® szárral.****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

**Figyelem:**Csak **stabil** gépen való használatra.**Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25 \text{ mm-ig}$**  lehetséges, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel.A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Váltólapka ISO kód	SOEX 07T308 23-..
Hasznos hossz $L_1$	69 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges $\varnothing D$	22,5

Teljes hossz L	135 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	104 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	domború
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP1	239652 8IP1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3