

**KOMET® M03Speed finomállítású fej, Ø Dmin: 38mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238370 38
GTIN	4047109081581
Árucikk kategória	24I

Leírás**Kivitel:**

- **Dinamikus kiegyensúlyozás a tolószerkezetben maximális fordulatszámokhoz.**
- **Moduláris rendszerfelépítés.**
- **Finomállítás plusz megszorítás nélkül.**
- **ABS® csatlakozással a maximális cserepontosságért.**
- **Gyors durva beállítás az esztergakés mozgásával.**
- **Céltzott belső hűtőfolyadék-ellátás a vágóélhez.**
- **Minimális fogásvételi lépések a µm-tartományban, az átmérőnél 0,25 – 0,6 mm finombeállítási tartományon belül, a forgástartománytól függően.**
- **A finombeállítási lépések az Ø-nél osztásvonalanként 0,002 mm értékűek.**
- **A nagy felbontás következtében problémamentes beállítás, ill. leolvashatóság nóniusz nélkül.**

Felhasználás:

A 238372 sz. cserélhető híddal kombinálva.

Figyelem:

Kiegészítő betétkés pl.: hátrafelé és más szögekkel történő megmunkáláshoz = 15°, 30°, 45°, stb. rövid határidővel szállítható.

A felfogóhidat, betétkést és a váltólapkákat külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Késél kör Ø D2 előre megmunkálás	Ø 3,2 mm
Lapkatartó betét	238374 38-50

Maximális fordulatszám	31000 min ⁻¹
Finombeállítás az Ø-nél	0,4 mm
Legkisebb Ø D _{min}	38
ABS® szár Ø D _s	32
Cserélhető híd	238372 38; 50
Orsótartomány Ø	38 - 63 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET® lapkatartó betét 90°, M03Speed-hezElőre
Alkalmazható M03 mérethez 38-50

238374 38-50