

**CNGA 120404, PT600M, Felhasználási tartomány: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255803 GG
GTIN	4960664545520
Árucikk kategória	25F

**Leírás****Kivitel:**

**MEGACOAT** bevonatú kerámia váltólapkák.

Minőség: PT600M

Élalak: T02025

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 550 m/min

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,15 - 0,4 mm/ford,
Élalak	T02025
Felhasználási tartomány	GG
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 550 m/min
Minőség	PT600M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Kerámia
Váltólapka ISO kód	CNGA 120404
Cserék / élek száma	4
Terméknév attribútum	PT600M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz