

**KOMET® befogó, HSK-A 63, ABS® Ø d: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239020 50
GTIN	4047109003538
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

- A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 10.000 1/percnél.
- Belső hűtőfolyadék hozzátáplálással.

**Szabvány:****DIN 69893****Figyelem:**

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Kiálló hossz L <sub>1</sub>	44 mm
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kinyúlási hossz A	70 mm
Befogó	HSK-A 63
Szár	ABS
Befogó szabvány	DIN 69893
belső hűtés	igen
Külső Ø d <sub>1</sub>	63 mm
Termék fajtája	ABS befogó

