

**TNGA 160412, PT600M, Felhasználási tartomány: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255850 HART
GTIN	4960664546381
Árucikk kategória	25F

**Leírás****Kivitel:**

**MEGACOAT** bevonatú kerámia váltólapkák.

Minőség: PT600M

Élalak: S02025

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Élalak	S02025
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 200 m/min
Felhasználási tartomány	HART
Sarokrádiusz	1,2 mm

Minőség	PT600M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Kerámia
Váltólapka ISO kód	TNGA 160412
Cserék / élek száma	6
Terméknév attribútum	PT600M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz