

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka	259031 35
Könyökemelő csavar	259018 11
Rugó készlet	259044 6
Rugós csap készlet	259047 4
Fejhossz L ₁	33 mm
Könyökemelő	259015 12
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Kés ISO kódja	PCLNR/L 2525M16
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Alátétlapka Típus 35	259031 35