

Garant**eco esztergakés, rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250013 16/12
GTIN	4045197649805
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PCLNR/L 1620X12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 34 mm

Teljes hossz L: 81 mm

Alátétlapka: 259031 11

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Rugó	259046 1
Működő szélesség L ₄	25 mm
Kés ISO kódja	PCLNR/L 1620X12

Könyökemelő	259015 3
Lapkaméret	12 mm
Fejhossz L ₁	34 mm
Szárméret	16 mm
Alátétlapka	259031 11
Teljes hossz L	81 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Alátétlapka Típus 11	259031 11
Rugó Típus 1	259046 1
Könyökemelő Típus 3	259015 3