

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	12 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Csavar alátétlapkához	259025 10
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2020K12
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Alátétlapka	259031 2
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Karom Típus 2

259035 2

Alátétlapka Típus 2

259031 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Csavar alátétlapkához Típus 10

259025 10

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500