



## Munkahelyi lámpa Planonlight LED, Teljesítményfelvétel: 10W



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081350 10
GTIN	2050001688903
Árucikk kategória	04E

### Leírás

#### Kivitel:

**Forradalmi munkahelyi lámpa** a legújabb LED technológiával. Szinte **kétszer nagyobb fényerő** a jelenlegi világítás rendszerekhez képest **maximális körvonal- és kontrasztélesség** mellett.

A **28 mm-es minimális szerkezetmagasságnak** köszönhetően a PLANONLIGHT LED szinte minden munkatérben helytakarékosan alkalmazható.

- **Maximális fényűrűség a teljes felületen.**
- **Rendkívül nagy fényerő nappali fény minőségben, ennek ellenére vakítás és villogásmentes, valamint stroboszkóp hatástól mentes.**
- **Fokozatmentesen fényerő szabályozható (a transzformátor nem tartozék).**
- **Merítés esetén is tömített (IP68) agresszív emulziókkal szemben is (IP69K).**
- **Nagyon egyszerűen tisztítható – sima felület és alacsony felületi hőmérséklet (maximum 10 °C-kal melegebb a környezeti hőmérsékletnél).**
- **Teljes mértékében karbantartásmentes.**
- **UL szabványok szerint tanúsított – világszerte alkalmazható.**
- **Egyszerűen utólagosan is felszerelhető, önállóan.**
- **Közvetlenül M12 gépi csatlakozón keresztül csatlakoztatható a mellékelt csatlakozó kábellel**

#### Funkció:

IP69K: Nyomás alatti víz behatolása ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Figyelem:**

**Üzemi feszültség 24 V DC – Közvetlenül a hálózati feszültséghez (230 V/50 Hz) történő csatlakoztatás károsítja a lámpát!**

A hálózati feszültséghez a 081375 sz. transzformátorral csatlakoztatható.

## Műszaki leírás

Súly	1200 g
Égő	LED modul
Fényáram	750 lm
Fényszórási szög, fix	120 fok
Teljesítményfelvétel	10 W
Hőmérséklettartomány	-20 - 55 °C
Teljes magasság	28 mm
Színhőmérséklet	6500 K
Névleges feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Teljes szélesség	97 mm
ATEX zóna	Nincs
Teljes hossz	241 mm
IP védettségi osztály	IP 69K
Gyártó jelölése	20290
Termék fajtája	Géplámpa

## Tartozék

Fényerő szabályozható transzformátor 230 V / 24 V 100 W	081376
Transzformátor PLANONLIGHT LED lámpához, 24 V / 100 W	081375
Tartó PLANONLIGHT LED lámpához gömbcsuklóval	081380