

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	32 mm
Működő szélesség L ₄	40 mm
Könyökemelő	259015 12
Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Könyökemelő csavar	259018 11
Rugó készlet	259044 6
Alátétlapka	259031 35
Rugós csap készlet	259047 4
Kés ISO kódja	PCLNR/L 3232P16
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 12	259015 12
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Alátétlapka Típus 35	259031 35