

Garant**eco-QT esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Kapcsolja össze a GARANT eco előnyeit a szerszám nélküli váltólapka cserével.

Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be a kallantyús rögzítést.

Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DCLNR/L 2025X12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 91 mm

Alátétlapka: 259031 11

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	259025 1
Kallantyú	259038 7

Lapkaméret	12 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka	259031 11
Fejhossz L ₁	32 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2025X12
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	91 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 11	259031 11
Csavar alátétlapkához	259167
Csavar alátétlapkához Típus 1	259025 1
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítóköröm Típus 11	259038 11
Szorítóköröm	259351
Szorítóköröm	259531
Szorítóköröm Típus 7	259038 7
Alátétlapka	259214

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15