

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Rugós csap készlet	259047 5
Lapkaméret	19 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Kés ISO kódja	PCLNR/L 3232P19
Alátétlapka	259031 36
Könyökemelő csavar	259018 13
Rugó készlet	259044 7
Működő szélesség L <sub>4</sub>	40 mm
Könyökemelő	259015 13
Szárméret	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Könyökemelő Típus 13	259015 13
Alátétlapka Típus 36	259031 36
Rugó készlet10 darabos Típus 7	259044 7