

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Alátétlapka	259031 2
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Csavar alátétlapkához	259025 10
Működő szélesség L <sub>4</sub>	40 mm
Lapkaméret	12 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 3232P12
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Fejhossz L <sub>1</sub>	34 mm
Szárméret	32 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Karom Típus 2

259035 2

Alátétlapka Típus 2

259031 2

Csavar alátétlapkához Típus 10

259025 10

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500