

Garant**eco-QT esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250010 25/12
GTIN	4045197648341
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Kapcsolja össze a GARANT eco előnyeit a szerszám nélküli váltólapka cserével.

Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be a kallantyús rögzítést.

Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DCLNR/L 2525X12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 103,5 mm

Alátétlapka: 259031 11

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..

Csavar alátétlapkához	259025 1
Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2525X12
Kallantyú	259038 7
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	259031 11
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	103,5 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm Típus 7	259038 7
Csavar alátétlapkához Típus 1	259025 1
Szorítóköröm	259351
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Csavar alátétlapkához	259167
Szorítóköröm Típus 11	259038 11
Alátétlapka	259214
Szorítóköröm	259531
Alátétlapka Típus 11	259031 11

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15