



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Easy, Típus: 3

Rendelési adatok

Rendelés száma	082003 3
GTIN	4250004100664
Árucikk kategória	04S

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Erős és belépő szintű - ezek az Elmasonic Easy sorozat ultrahangos tisztítókészülékei.

- **2 ultrahang mód.**
- **A hőmérséklet 5 °C-os lépésenként állítható.**
- **Elektronikus választókapcsoló és az összes üzemállapotállapot LED-es megjelenítése.**
- **Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.**
- **Húzott nemesacél edény.**

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082102 1 sz. alatt (Elmasonic Easy 1L), az ultrahangos tisztítószert és a korrózióvédő szert a 088015 - 088019 sz. alatt találja.

Műszaki leírás

Készülék hossza	305 mm
Készülék szélessége	190 mm
Névleges feszültség	230 V
Készülék magassága	230 mm

Tisztítómedence űrtartalom	3 l
Térfogat	2,7 l
Tisztítómedence magassága	95 mm
Tisztítómedence szélessége	120 mm
Teljesítményfelvétel	80 W
Fűtőteljesítmény	200 W
IP védeettségi osztály	IP 20
Tisztítómedence hossza	220 mm
Gyártó jelölése	Elmasonic Easy 3L
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék