



Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic Easy, Típus: 12

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 082003 12 |
| GTIN | 4250004100701 |
| Árucikk kategória | 04S |

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Erős és belépő szintű - ezek az Elmasonic Easy sorozat ultrahangos tisztítókészülékei.

- **2 ultrahang mód.**
- **A hőmérséklet 5 °C-os lépésenként állítható.**
- **Elektronikus választókapcsoló és az összes üzemállapotállapot LED-es megjelenítése.**
- **Hallható és látható visszajelzés az üzemállapotról.**
- **Húzott nemesacél edény.**

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082102 1 sz. alatt (Elmasonic Easy 1L), az ultrahangos tisztítószert és a korrózióvédő szert a 088015 - 088019 sz. alatt találja.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|--------|
| Tisztítómedence magassága | 195 mm |
| Készülék szélessége | 315 mm |
| Készülék hossza | 380 mm |
| Teljesítményfelvétel | 200 W |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Tisztítómedence szélessége | 215 mm |
| Névleges feszültség | 230 V |
| Térfogat | 12,9 l |
| Tisztítómedence hossza | 275 mm |
| Gyártó jelölése | Elmasonic Easy 12L |
| Fűtőteljesítmény | 800 W |
| IP védeettségi osztály | IP 20 |
| Készülék magassága | 280 mm |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |