

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 6
Fejhossz L ₁	25 mm
Alátétlapka	259031 27
Rugós csap készlet	259047 3
Kés ISO kódja	PCLNR/L 1616H09
Működő szélesség L ₄	20 mm
Szárméret	16 mm
Lapkaméret	9 mm
Rugó készlet	259044 5
Könyökemelő	259015 9
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3