

**DNGA 150608, PT600M, Felhasználási tartomány: GG****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 255819 GG     |
| GTIN              | 4960664545681 |
| Árucikk kategória | 25F           |

**Leírás****Kivitel:**

**MEGACOAT** bevonatú kerámia váltólapkák.

Minőség: PT600M

Élalak: T02025

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 550 m/min

**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 150 - 550 m/min     |
| Élalak                                     | T02025              |
| Előtolás $f$                               | 0,15 - 0,4 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos          |
| Forgácsolási feltétel                      | Erősen megszakított |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Sarokrídus                     | 0,8 mm                    |
| Fogásmélység a <sub>p</sub>    | 0,5 - 2,5 mm              |
| Felhasználási tartomány        | GG                        |
| Minőség                        | PT600M                    |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás          |
| Szerszámanyag                  | Kerámia                   |
| Váltólapka ISO kód             | DNGA 150608               |
| Cserék / élek száma            | 4                         |
| Terméknév attribútum           | PT600M                    |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |