

**Garant****eco-QT esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250011 25/12
GTIN	4045197648365
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Kapcsolja össze a GARANT eco előnyeit a szerszám nélküli váltólapka cserével.**

**Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be a kallantyús rögzítést.**

Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DCLNR/L 2525X12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 32 mm

Teljes hossz L: 103,5 mm

Alátétlapka: 259031 11

**Műszaki leírás**

Csavar alátétlapkához	259025 1
Fejhossz L <sub>1</sub>	32 mm

Alátétlapka	259031 11
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Kallantyú	259038 7
Lapkaméret	12 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2525X12
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	103,5 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500