

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250018 20/09
GTIN	4045197649928
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 5
Kés ISO kódja	PCLNR/L 2020K09
Lapkaméret	9 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Könyökemelő csavar	259018 6
Rugós csap készlet	259047 3
Alátétlapka	259031 27
Könyökemelő	259015 9
Fejhossz L ₁	28 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Alátétlapka Típus 27	259031 27