

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	33 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Kés ISO kódja	PCLNR/L 2525M09
Rugó készlet	259044 5
Alátétlapka	259031 27
Könyökemelő csavar	259018 6
Lapkaméret	9 mm
Könyökemelő	259015 9
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Könyökemelő Típus 9	259015 9