

Garant**QuickTurn esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Árucikk kategória	21U

Leírás**Felhasználás:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantýús rögzítést.**

Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DCLNR/L 2025K12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Alátétlapka: 259031 3

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2025K12
Alátétlapka	259031 3
Kallantýú	259038 7
Csavar alátétlapkához	259025 4

Szárméret	20 mm
Lapkaméret	12 mm
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka	259201
Alátétlapka Típus 3	259031 3
Szorítóköröm	259351
Szorítóköröm Típus 7	259038 7
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítóköröm	259531
Szorítóköröm Típus 11	259038 11
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához	259171