

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 36mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235505 36
GTIN	4047109026803
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****ABS® szárral.****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

**Figyelem:**Csak **stabil** gépen való használatra.**Eltolt tengelyű fúrás**  $V_{max} = 0,25 \text{ mm-ig}$  lehetséges, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel.A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	108 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Váltólapka ISO kód	SOEX 120508 44-..
Vágóélek száma Z	1
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges $\varnothing D$	36

Teljes hossz L	179 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	148 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	domború
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP	239652 20IP
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600