

**Garant****eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/12 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 250012 16/12  |
| GTIN              | 4045197648372 |
| Árucikk kategória | 21U           |

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PCLNR/L 1620X12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 25 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 34 mm

Teljes hossz L: 81 mm

Alátétlapka: 259031 11

**Műszaki leírás**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Hozzávaló váltólapka            | CN.. 1204..     |
| Lapkaméret                      | 12 mm           |
| Szárméret                       | 16 mm           |
| Kés ISO kódja                   | PCLNR/L 1620X12 |
| Működő szélesség L <sub>4</sub> | 25 mm           |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rugó                    | 259046 1     |
| Fejhossz L <sub>1</sub> | 34 mm        |
| Könyökemelő csavar      | 259018 2     |
| Alátétlapka             | 259031 11    |
| Könyökemelő             | 259015 3     |
| Teljes hossz L          | 81 mm        |
| Felhasználás módja      | jobbos       |
| Szabvány                | DIN ISO 5610 |
| belső hűtés             | igen         |
| Beállítási szög κ       | 95 fok       |
| Termék fajtája          | Esztergakés  |

## Tartozék

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Alátétlapka Típus 11       | 259031 11 |
| Könyökemelő Típus 3        | 259015 3  |
| Könyökemelő csavar Típus 2 | 259018 2  |
| Rugó Típus 1               | 259046 1  |