

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	9 mm
Alátétlapka	259031 27
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Rugó készlet	259044 5
Rugós csap készlet	259047 3
Könyökemelő	259015 9
Fejhossz L <sub>1</sub>	33 mm
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Kés ISO kódja	PCLNR/L 2525M09
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 27	259031 27
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5