

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 36mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235507 36
GTIN	4047109098527
Árucikk kategória	24P

Leírás**Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Figyelem:

Csak **stabil** gépen való használatra. **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig lehetséges**, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing=D +0,5$ mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOEX 120508 44-...
ABS® szár Ø D _s	63 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 20IP (6,3 Nm)
Hasznos hossz L ₁	144 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges Ø D	36
Teljes hossz L	222 mm
Kinyúlási hossz L _A	184 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D

Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP	239652 20IP
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600