

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	25 mm
Alátétlapka	259031 2
Szárméret	16 mm
Könyökemelő	259015 2
Rugó készlet	259044 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Könyökemelő csavar	259018 8
Kés ISO kódja	PCLNR/L 1616H12
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

### Tartozék

Könyökemelő Típus 2	259015 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Könyökemelő csavar Típus 8	259018 8
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2