

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, Ø DC: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235505 32
GTIN	4047109026766
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****ABS® szárral.****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

**Figyelem:**Csak **stabil** gépen való használatra.**Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig** lehetséges, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel.A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	SOEX 090408 32-..
Váltólapka csavar készlet	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz $L_1$	96 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges $\varnothing D$	32

Teljes hossz L	167 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	136 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	domború
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1	239652 15IP1