

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4xD, Ø DC: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235507 27
GTIN	4047109091214
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

Csak **stabil** gépen való használatra. **Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig lehetséges**, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing=D +0,5$  mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Váltólapka ISO kód	SOEX 07T308 23-...
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	108 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges Ø D	27
Teljes hossz L	174 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	143 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4xD

Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

---

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP1	239652 8IP1