

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 2
Kés ISO kódja	PCLNR/L 1616H12
Lapkaméret	12 mm
Szárméret	16 mm
Alátétlapka	259031 2
Működő szélesség L ₄	20 mm
Rugó készlet	259044 2
Könyökemelő csavar	259018 8
Fejhossz L ₁	25 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 2	259015 2
Könyökemelő csavar Típus 8	259018 8
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2