

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	20 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2020K12
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Csavar alátétlapkához	259025 10
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	259031 2
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 10	259025 10
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Karom Típus 2	259035 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500