

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4xD, Ø DC: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235507 15
GTIN	4047109091092
Árucikk kategória	24P

Leírás**Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával. INOX megmunkálásához nem alkalmas.

Figyelem:

Csak **stabil** gépen való használatra. **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig lehetséges**, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing=D +0,5$ mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L_1	60 mm
Váltólapka ISO kód	SOEX 050204 13-...
Váltólapka csavar készlet	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Vágóélek száma Z	1
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges $\varnothing D$	15
Teljes hossz L	126 mm
Kinyúlási hossz L_A	95 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4xD

Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1	239652 6IP1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6