

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250018 20/12
GTIN	4045197649959
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugós csap készlet	259047 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő	259015 2
Kés ISO kódja	PCLNR/L 2020K12
Fejhossz L ₁	28 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Rugó készlet	259044 2
Szárméret	20 mm
Alátétlapka	259031 2
Könyökemelő csavar	259018 2
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2