

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4xD, Ø DC: 38mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235507 38
GTIN	4047109098541
Árucikk kategória	24P

Leírás**Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Figyelem:

Csak **stabil** gépen való használatra. **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig lehetséges**, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing=D +0,5$ mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz L_1	152 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	63 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 20IP (6,3 Nm)
Váltólapka ISO kód	SOEX 120508 44-...
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges $\varnothing D$	38
Teljes hossz L	240 mm
Kinyúlási hossz L_A	202 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4xD

Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP	239652 20IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600