

**Garant****Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	33 mm
Lapkaméret	12 mm
Rugó készlet	259044 2
Alátétlapka	259031 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Könyökemelő csavar	259018 2
Könyökemelő	259015 2
Rugós csap készlet	259047 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Kés ISO kódja	PCLNR/L 2525M12
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem

Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2