

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 2
Csavar alátétlapkához	259025 10
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Fejhossz L ₁	33 mm
Lapkaméret	12 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2525M12
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 10

259025 10

Karom Típus 2

259035 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Alátétlapka Típus 2

259031 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500