

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 47mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235505 47
GTIN	4047109084605
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****ABS® szárral.****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:Csak **stabil** gépen való használatra.**Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig** lehetséges, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel.A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SOEX 07T308 23-..
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz L_1	141 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	63 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges $\varnothing D$	47

Teljes hossz L	234 mm
Kinyúlási hossz L _A	196 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	domború
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP1	239652 8IP1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP