

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4xD, Ø DC: 39mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 235507 39 |
| GTIN | 4047109098558 |
| Árucikk kategória | 24P |

Leírás**Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Figyelem:

Csak **stabil** gépen való használatra. **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig lehetséges**, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing=D +0,5$ mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Hasznos hossz L_1 | 156 mm |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Váltólapka ISO kód | SOEX 120508 44-... |
| ABS® szár $\varnothing D_s$ | 63 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Sorozat | KUB Quatron® |
| Névleges $\varnothing D$ | 39 |
| Teljes hossz L | 244 mm |
| Kinyúlási hossz L_A | 206 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4xD |

| | |
|----------------|------------------|
| Szár | ABS |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm | 659874 50 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP | 239652 20IP |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |