

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4xD, Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235507 16
GTIN	4047109091108
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

Csak **stabil** gépen való használatra. **Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig lehetséges**, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing=D +0,5$  mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	64 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOEX 050204 13-...
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges Ø D	16
Teljes hossz L	130 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	99 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4xD

Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

---

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1	239652 6IP1