

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 39mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235505 39
GTIN	4047109026841
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****ABS® szárral.****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:Csak **stabil** gépen való használatra.**Eltolt tengelyű fúrás** $V_{max} = 0,25 \text{ mm-ig}$ lehetséges, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel.A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz L_1	117 mm
Váltólapka ISO kód	SOEX 120508 44-..
Váltólapka csavar készlet	239652 20IP (6,3 Nm)
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges $\varnothing D$	39

Teljes hossz L	198 mm
Kinyúlási hossz L _A	167 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	domború
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP	239652 20IP
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600