

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	DCLNR/L 3232P12
Csavar alátétlapkához	259025 10
Lapkaméret	12 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Alátétlapka	259031 2
Szárméret	32 mm
Működő szélesség L ₄	40 mm
Fejhossz L ₁	34 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Karom Típus 2

259035 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Alátétlapka Típus 2

259031 2

Csavar alátétlapkához Típus 10

259025 10

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500