

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	32 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	40 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Kés ISO kódja	PCLNR/L 3232P12
Rugó készlet	259044 2
Rugós csap készlet	259047 2
Könyökemelő	259015 2
Alátétlapka	259031 2
Lapkaméret	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2