

 KOMET**KOMET® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W83: 44-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236520 44-010
GTIN	4047109103511
Árucikk kategória	24Q

Leírás**Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

Típus: Uni

Váltólapka ISO kód: SOEX 120508

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,25 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	44-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,25 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOEX 120508
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK8425
Típus	Uni

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	200 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		