

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	32 mm
Lapkaméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Működő szélesség L ₄	40 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Könyökemelő	259015 2
Rugó készlet	259044 2
Alátétlapka	259031 2
Kés ISO kódja	PCLNR/L 3232P12
Könyökemelő csavar	259018 2
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2